



# SlimBalance

## SP551P LED20S 840 L60 PSU SD SQ

SlimBalance, 111.11 lm/W, 840 中性白光

SlimBalance 是全系列的產品系列，具有大方典雅的設計，有助於為客戶創造有吸引力和差異化的空間。該系列涵蓋不同長度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端蓋（圓形，方形）和不同的發光方式（直接，間接）。其辦公室相容版本提供低眩光的舒適光線，符合辦公室照明需求。

### 安全提示

- 產品是 IPX0，並不防水，為此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

### 产品数据

| 一般資訊           |                    |
|----------------|--------------------|
| 光源可更換          | 無                  |
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 是                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | CE 標誌              |
| 保固期            | 3 年                |
| 易燃性標誌          | -                  |
| ENEC 標誌        | -                  |
| 灼熱絲測試          | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |
| 照明技術           |                    |
| 光通量            | 2,000 lm           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K             |
| 光效 (額定) (標準)   | 111.11 lm/W        |
| 演色性指數 (CRI)    | >80                |

| 光源的光束角度                | - °             |
|------------------------|-----------------|
| 光澤色彩                   | 840 中性白光        |
| 光學類型                   | 寬光束             |
| 光學罩類型                  | 透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中 |
| 燈具光束擴散                 | 60°             |
| 運轉與電力                  |                 |
| 輸入電壓                   | 220/240 V       |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz     |
| 湧入電流                   | 14 A            |
| 浪湧時間                   | 250 ms          |
| 耗電量                    | 18 W            |
| 功率因數 (比值)              | 0.95            |
| 連線照明                   | 飛線/電線           |
| 續線                     | -               |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 33              |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 溫度             |                   |
| 環境溫度範圍         | -20 至 +40 °C      |
| 控制與調光          |                   |
| 可調光            | 否                 |
| 驅動器/電力單元/變壓器   | -                 |
| 控制介面           | -                 |
| 恆光輸出           | 無                 |
| 機械與外罩          |                   |
| 外殼材質           | 金屬                |
| 反光器材質          | -                 |
| 光學材料           | 聚碳酸酯              |
| 光學罩材質          | 聚碳酸酯              |
| 固定材料           | 鋼鐵                |
| 外罩色彩           | 銀                 |
| 光學罩表面處理        | 乳白色               |
| 整體長度           | 630 mm            |
| 整體寬度           | 70 mm             |
| 整體高度           | 105 mm            |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 105 x 70 x 630 mm |
| 認證與應用          |                   |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP20 [可防止手指侵入]    |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 機械衝擊保護規範         | IK03 [0.3 J]                    |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                          |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                 |
| 光通量容限            | +/-10%                          |
| 點火色度             | (0.38, 0.38) SDCM< 3            |
| 功耗容差             | +/-10%                          |
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |                                 |
| 中值使用壽命 L70B50    | 50,000 h                        |
| 應用條件             |                                 |
| 最高調光等級           | 不適用                             |
| 產品資料             |                                 |
| 下訂產品名稱           | SP551P LED20S 840 L60 PSU SD SQ |
| 完整產品名稱           | SP551P LED20S 840 L60 PSU SD SQ |
| 完整產品代碼           | 911401528341                    |
| 訂單代碼             | 911401528341                    |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401528341                    |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                               |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                               |

二维绘图

