



Χωνευτό φωτιστικό DN060B

DN060B LED18S/830 PSU WH

Χωνευτό φωτιστικό DN060B, 18 W, 1800 lm, 3000 K, Ιριδίζον

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Κατανάλωση ενέργειας	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι	Κατανάλωση ενέργειας	18 W
Σύστημα ελέγχου	-	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Lighting Technology	LED	Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων
Βαθμίδα	Αξία	Θερμοκρασία	
Περίοδος εγγύησης	3 έτη	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +35 °C
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Φωτεινή ροή	1.800 lm	Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K	Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100 lm/W	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80	Υλικό περιβλήματος	Πλαστικό
Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό	Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°	Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Fixation material	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Line Frequency	50 or 60 Hz	Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Ιριδίζον
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz	Συνολικό μήκος	225 mm

Χωνευτό φωτιστικό DN060B

Συνολικό πλάτος	225 mm
Συνολικό ύψος	120 mm
Συνολική διάμετρος	233 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	120 x 225 x 225 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	7,5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L65


Προϋποθέσεις εφαρμογής

Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tα	25 °C
---	-------


Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DN060B LED18S/830 PSU WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	DN060B LED18S/830 PSU WH
Full EOC	871016330661299
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DN060BL18U83WH
Κωδικός παραγγελίας	30661299
Αρ. υλικού (12NC)	911401531931
Τοπικός κωδικός	DN060BL18U83WH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163306612
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163306896


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Χωνευτό φωτιστικό DN060B

