



Потолочный светильник DN060B

DN060B LED18S/830 PSU WH

Потолочный светильник DN060B, 18 В, 1800 лм, 3000 К,
Опаловый

Ledinaire Downlight DN060 – светодиодный светильник, сочетающий себе высокое качество света и доступную цену. Рассеянный свет, обеспеченный конструкцией и рассеивателем, создает необходимый комфорт там, где это нужно.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
ПРА	-
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение
Гарантийный период	3 года

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 800 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Светораспределение светильника	110°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 or 60 Hz

Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	18 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 2-полюсный

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Пластмасса
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый

Потолочный светильник DN060B

Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	225 мм
Общая ширина	225 мм
Общая высота	120 мм
Общий диаметр	233 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	120 x 225 x 225 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации	7,5 %
50 000 ч	

Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65
--	-----


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
--	-------


Данные об изделии

Название продукта для заказа	DN060B LED18S/830 PSU WH
Полное название продукта	DN060B LED18S/830 PSU WH
Полный код продукта	871016330661299
Код заказа	911401531931
Материал № (12NC)	911401531931
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163306612
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8710163306896


Чертеж размеров



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Потолочный светильник DNO60B

