



Ledinaire Downlight

DN060B LED18S/840 PSU WH

840 blanco neutro - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Material óptico	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Material de fijación	Acero inoxidable
Fuente de luz sustituible	No	Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Equipo	-	Longitud global	175 mm
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Anchura global	175 mm
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Altura global	120 mm
Conexión	Conector push-in de 2 polos	Diámetro global	233 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	WH
Periodo de garantía	3 años	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	120 x 175 x 175 mm (4.7 x 6.9 x 6.9 in)
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	220 a 240 V V	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Factor de potencia (mín.)	0.9		
Controles y regulación		Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Regulable	No	Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1800 lm
		Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
		Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
		Índice de reproducción cromática	>80
Mecánicos y de carcasa		Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Material de la carcasa	Plástico	Potencia de entrada inicial	18 W
Material del reflector	Acero		


Ledinaire Downlight

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871016330663699
Nombre de producto del pedido	DN060B LED18S/840 PSU WH
EAN/UPC - Producto	8710163306636
Código de pedido	30663699
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Material SAP	911401532131
Peso neto (pieza) SAP	0,630 kg





Plano de dimensiones



SmartBright LED DN060B-DN063B

Datos fotométricos



Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

Ledinaire Downlight

