



# Downlight DN060B

## DN060B LED18S/840 PSU WH

Downlight DN060B, 18 W, 1800 lm, 4000 K, Opaal

Installeer vandaag nog de LEDinaire Downlight. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lichtbron vervangbaar                | Nee             |
| VSA                                  | -               |
| Lamptype                             | LED             |
| Waardeschaal                         | Goed            |
| Garantieperiode                      | 3 jaar          |
| Gegevens lichttechniek               |                 |
| Lichtstroom                          | 1.800 lm        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 100 lm/W        |
| Kleurweergave-index (CRI)            | >80             |
| Kleur lichtbron                      | 840 neutraalwit |
| Bundelspreiding armatuur             | 110°            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                 |
| Ingangsspanning                      | 220 tot 240 V   |
| Ingangsfrequentie                    | 50 or 60 Hz     |
| Ingangsfrequentie                    | 50 of 60 Hz     |
| Energieverbruik                      | 18 W            |
| Arbeidsfactor                        | 0.9             |


| Aansluiting                            | Insteekconnector, 2-polig |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Operationele temperatuur               |                           |
| Omgevingstemperatuurbereik             | 0 tot +35 °C              |
| Dimbaarheid en regelsystemen           |                           |
| Dimbaar                                | Nee                       |
| Driver/VSA                             | Voedingsunit (aan/uit)    |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                           |
| Materiaal behuizing                    | Kunststof                 |
| Reflectormateriaal                     | Staal                     |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat             |
| Fixation material                      | Roestvast staal           |
| Kleur behuizing                        | Wit                       |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Opaal                     |
| Totale lengte                          | 175 mm                    |
| Totale breedte                         | 175 mm                    |
| Totale hoogte                          | 120 mm                    |
| Totale diameter                        | 233 mm                    |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 120 x 175 x 175 mm        |

# Downlight DN060B


|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Keurmerken en classificaties                                                 |                                   |
| Beschermingsklasse                                                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                                                             | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Beschermingsklasse IEC                                                       | Veiligheidsklasse I               |
| Initiële prestaties (conform IEC)                                            |                                   |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                 | (0.38, 0.38) SDCM <5              |
| Tolerantie energieverbruik                                                   | +/-10%                            |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)                                   |                                   |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur |                                   |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*                                  | L65                               |
| 50.000 uur                                                                   |                                   |
| Toepassingsomstandigheden                                                    |                                   |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq                                       | 25 °C                             |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Productgegevens                  |                          |
| Productnaam voor bestelling      | DN060B LED18S/840 PSU WH |
| Volledige productnaam            | DN060B LED18S/840 PSU WH |
| Full EOC                         | 871016330663699          |
| Bestelcode                       | 30663699                 |
| Materiaalnr. (12NC)              | 911401532131             |
| Lokale code                      | DN060B1884PWH            |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                        |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8710163306636            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 8                        |
| EAN/UPC - Case                   | 8710163306919            |


## Maatschets



## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/840 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/840 PSU WH

## Downlight DN060B

