



# Ledinaire Downlight

## DN060B LED8S/840 PSU WH

840 blanco neutro - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

### Datos del producto


Información general		Material óptico	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Material de fijación	Acero inoxidable
Fuente de luz sustituible	No	Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Equipo	-	Longitud global	175 mm
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [ Fuente de alimentación]	Anchura global	175 mm
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Altura global	100 mm
Conexión	Conector push-in de 2 polos	Diámetro global	173 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	WH
Periodo de garantía	3 años	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	100 x 175 x 175 mm (3.9 x 6.9 x 6.9 in)
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	220 a 240 V V	Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos]
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [ IK02]
Factor de potencia (mín.)	0.9	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Controles y regulación		Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	800 lm
Regulable	No	Eficacia de la luminaria LED inicial	89 lm/W
Mecánicos y de carcasa		Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Material de la carcasa	Plástico	Índice de reproducción cromática	>80
Material del reflector	Acero	Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
		Potencia de entrada inicial	9 W

# Ledinaire Downlight

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C

## Datos de producto

Código de producto completo	871016330664399
Nombre de producto del pedido	DN060B LED8S/840 PSU WH
EAN/UPC - Producto	8710163306643
Código de pedido	30664399
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	911401532231
Peso neto (pieza) SAP	0,350 kg





## Plano de dimensiones



110

## SmartBright LED DN060B-DN063B

## Datos fotométricos



## Downlight DN060B LED8S 840 PSU WH

## Downlight DN060B LED8S 840 PSU WH

## Ledinaire Downlight

