



Ledinaire Downlight

DN060B LED8S/840 PSU WH

Ledinaire Downlight, 9 W, 800 lm, 4000 K, Ópalo

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto


Información general		Conexión	
Fuente de luz sustituible	No	Conector push-in de 2 polos	
Equipo	-	Temperatura	
Lighting Technology	LED	Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Escalera de valor	Esencial	Controles y regulación	
Periodo de garantía	3 años	Regulable	No
Datos técnicos de la luz		Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso	800 lm	Mecánicos y de carcasa	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Material de la carcasa	Plástico
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W	Material del reflector	Acero
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Material óptico	Policarbonato
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Fixation material	Acero inoxidable
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°	Color de la carcasa	Blanco
Operativos y eléctricos		Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Tensión de entrada	220 a 240 V	Longitud global	175 mm
Line Frequency	50 or 60 Hz	Anchura global	175 mm
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Altura global	100 mm
Consumo de energía	9 W	Diámetro global	173 mm
Factor de potencia (fracción)	0.9		

Ledinaire Downlight



Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	100 x 175 x 175 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65

Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN060B LED8S/840 PSU WH
Nombre completo del producto	DN060B LED8S/840 PSU WH
Full EOC	871016330664399
Código de pedido	30664399
Código 12NC	911401532231
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163306643
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8710163306926

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/840 PSU WH

General uniform lighting - DN060B LED8S/840 PSU WH

Ledinaire Downlight

