



Потолочный светильник DN060B

DN060B LED8S/840 PSU WH

Потолочный светильник DN060B, 9 В, 800 лм, 4000 К,
Опаловый

Ledinaire Downlight DN060 – светодиодный светильник, сочетающий себе высокое качество света и доступную цену. Рассеянный свет, обеспеченный конструкцией и рассеивателем, создает необходимый комфорт там, где это нужно.

Данные о продукции

Общая информация		Температура	
Сменный источник света	Нет	Входная частота	50 или 60 Hz
ПРА	-	Энергопотребление	9 В
Осветительная технология	LED	Коэффициент мощности (доля)	0.9
Лестница ценности	Значение	Соединение	Нажимной разъем 2-полюсный
Гарантийный период	3 года	Температура	
Технические характеристики освещения		Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C
Светоотдача	800 лм	Системы управления и регулировка яркости света	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	Возможность диммирования	Нет
Эффективность (номинальная) (ном.)	89 лм/В	Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80	Механические компоненты и корпус	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Материал корпуса	Пластмасса
Светораспределение светильника	110°	Материал отражателя	Сталь
Эксплуатационные и электрические характеристики		Оптический материал	Поликарбонат
Входное напряжение	От 220 до 240 В	Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Частота сети	50 or 60 Hz	Цвет корпуса	Белый

Потолочный светильник DN060B

Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	175 мм
Общая ширина	175 мм
Общая высота	100 мм
Общий диаметр	173 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	100 x 175 x 175 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации	7,5 %
50 000 ч	

Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65
------------------------------------------------------------------------	-----


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности T _q	25 °C
------------------------------------------------------------------------------	-------


Данные об изделии

Название продукта для заказа	DN060B LED8S/840 PSU WH
Полное название продукта	DN060B LED8S/840 PSU WH
Полный код продукта	871016330664399
Код заказа	911401532231
Материал № (12NC)	911401532231
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163306643
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163306926


Чертеж размеров



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/840 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED8S/840 PSU WH

Потолочный светильник DNO60B



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 29 – Данные для изменения