



# Essential Smartbright LED

## BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 9000 lm, 100 W, 740 中性白色, 宽光束, 安全等级 I, 安装支架可调

飞利浦 BVP161 系列投光灯不仅帮助业主节省初期的投入, 还能大幅省去电费、维护等后期运营成本

### 产品数据

一般信息		纹频率	
可更换光源	否	纹频率	50 to 60 Hz
包含的驱动器	是	侵入电流	1.22 A
光源引擎类型	LED	侵入时间	0.00335 ms
照明技术	LED	功耗	100 W
CE 标志	-	功率系数 (小数)	0.9
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面	连接	飞线/电线
		线缆	线缆 0.3 米不带插头
灯技术		温度	
光通量	9,000 lm	环境温度范围	-40 至 +45°C
相关色温 (标称)	4000 K		
光效 (额定) (标称)	90 lm/W	控制和调光	
显色指数 (CRI)	>70	可调光	否
光源颜色	740 中性白色	控制界面	-
光罩类型	聚碳酸酯盖中的微透镜光学装置, 宽		
户外光学类型	宽光束	机械和外壳	
操作和电气		外壳材料	压铸铝
输入电压	220 至 240 V	光罩材料	聚碳酸酯
		外壳颜色	金色

## Essential Smartbright LED

安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	磨砂
总长度	315.5 mm
总宽度	233.5 mm
总高度	41 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	41 x 234 x 316 mm

### 审批和申请

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
浪涌保护 (通用/差异)	4/2 kV
保护等级 IEC	安全等级 I

### 初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

初始色度	SDCM <5
功耗误差	+/-10%

### 产品数据

订单产品名称	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD
完整的产品名称	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD
完整产品代码	911401534231
订购代码	911401534231
材料编号 (12NC)	911401534231
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6

## 二维绘图

