



# Essential Smartbright LED

## BVP161 LED90/CW 100W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 9000 lm, 100 W, 757 冷白光, 寬光束, 安全等級 I, 安裝支架可調整

飛利浦 BVP161 系列投光燈不僅確保業主節省初期的投入，還能大幅省去電費、維護等後期運營成本

### 产品数据

| 一般資訊           |                       |
|----------------|-----------------------|
| 光源可更換          | 無                     |
| 內附驅動器          | 是                     |
| 照明 source 引擎類型 | LED                   |
| 照明技術           | LED                   |
| CE 標誌          | -                     |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面          |
| 照明技術           |                       |
| 光通量            | 9,000 lm              |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 5700 K                |
| 光效 (額定) (標準)   | 90 lm/W               |
| 演色性指數 (CRI)    | >70                   |
| 光源色彩           | 757 冷白光               |
| 光學罩類型          | 微型鏡頭光學裝置位於聚碳酸酯樹脂外蓋中，寬 |
| 戶外光學類型         | 寬光束                   |
| 運轉與電力          |                       |
| 輸入電壓           | 220 至 240 V           |

| 線路頻率      | 50 to 60 Hz  |
|-----------|--------------|
| 湧入電流      | 1.22 A       |
| 浪湧時間      | 0.00335 ms   |
| 耗電量       | 100 W        |
| 功率因數 (比值) | 0.9          |
| 連線照明      | 飛線/電線        |
| 纜線        | 0.3 公尺纜線不含插頭 |
| 溫度        |              |
| 環境溫度範圍    | -40 至 +45 °C |
| 控制與調光     |              |
| 可調光       | 否            |
| 控制介面      | -            |
| 機械與外罩     |              |
| 外殼材質      | 鋁壓鑄          |
| 光學罩材質     | 聚碳酸酯         |
| 外罩色彩      | 金色           |

## Essential Smartbright LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整           |
| 光學罩形狀          | 平面                |
| 光學罩表面處理        | 霧面                |
| 整體長度           | 315.5 mm          |
| 整體寬度           | 233.5 mm          |
| 整體高度           | 41 mm             |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 41 x 234 x 316 mm |

### 認證與應用

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 防水防塵規範 (IP)  | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範     | IK07 [2 J 強化]          |
| 突波保護 (一般/差模) | 4/2 kV                 |
| 保護等級 IEC     | 安全等級 I                 |

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |        |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
|-------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| 點火色度 | SDCM <5 |
| 功耗容差 | +/-10%  |

### 產品資料

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 下訂產品名稱        | BVP161 LED90/CW 100W 220-240V WB GOLD |
| 完整產品名稱        | BVP161 LED90/CW 100W 220-240V WB GOLD |
| 完整產品代碼        | 911401534331                          |
| 訂單代碼          | 911401534331                          |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401534331                          |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                                     |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 6                                     |

## 二维绘图

