



Greenperform Highbay G2

BY688P LED 140/NW PSD S-WB

LED module 15600 lm, 中性白光, 電源供應器含 DALI 介面, 寬光束

GreenPerform LED Highbay 燈具是為了取代 400W 以下功率的傳統 HID 高天井燈具而設計的。這款先進的照明系統最高可提升 77% 的省電效率。此系統提供三種簡易安裝方式，可幫助您以點對點的方式，輕鬆汰換 400W 以下功率的 HID 高天井燈具。獨特的扁平狀設計，可讓您自由選擇以掛勾、吊燈或支架進行安裝。此外，由於 GreenPerform LED Highbay 能在停電後立即啟動，而不像傳統的 HID 燈管需要一段準備時間，因此也有助於縮短停工時間。在各種應用環境下，此燈具都能提供傲視群倫的效能。此燈具提供三種光束形狀選擇，並搭載高架式光學裝置，可為垂直平面提供高度精確的照明

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED156 [LED module 15600 lm]
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
部件	-
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
照明技術	
光通量	14,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K

光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	85
光源色彩	中性白光
光學類型	寬光束
光學罩類型	強化玻璃
燈具光束擴散	100°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	130 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	8

Greenperform Highbay G2

溫度	
環境溫度範圍	-25 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源供應器含 DALI 介面
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
恆光輸出	是
機械與外罩	
外觀材質	金屬
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	銀
光學罩表面處理	透明
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-7.5%
點火色度	-
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	1% (取決於調光器、ELV)
產品資料	
下訂產品名稱	BY688P LED 140/NW PSD S-WB
完整產品名稱	BY688P LED 140/NW PSD S-WB
完整產品代碼	911401535511
訂單代碼	911401535511
材質 Nr. (12NC)	911401535511
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291995616
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8718291995616

二维绘图

