

PHILIPS

Lighting



# Greenperform Highbay G2

## BY689P LED90/NW PSU S-WB

LED module 9600 lm, 中性白光, 電源裝置 (開/關), 寬光束

GreenPerform LED Highbay 燈具是為了取代 400W 以下功率的傳統 HID 高天井燈具而設計的。這款先進的照明系統最高可提升 77% 的省電效率。此系統提供三種簡易安裝方式，可幫助您以點對點的方式，輕鬆汰換 400W 以下功率的 HID 高天井燈具。獨特的扁平狀設計，可讓您自由選擇以掛勾、吊燈或支架進行安裝。此外，由於 GreenPerform LED Highbay 能在停電後立即啟動，而不像傳統的 HID 燈管需要一段準備時間，因此也有助於縮短停工時間。在各種應用環境下，此燈具都能提供傲視群倫的效能。此燈具提供三種光束形狀選擇，並搭載高架式光學裝置，可為垂直平面提供高度精確的照明

### 产品数据

一般資訊		光效 (額定) (標準)	
燈具系列代碼	LED96 [LED module 9600 lm]	光效 (額定) (標準)	100 lm/W
光源可更換	無	演色性指數 (CRI)	85
裝置部件數量	單位	光源色彩	中性白光
部件	-	光學類型	寬光束
內附驅動器	是	光學罩類型	強化玻璃
照明 source 引擎類型	LED	燈具光束擴散	100°
CE 標誌	-	<b>運轉與電力</b>	
易燃性標誌	-	輸入電壓	220 至 240 V
ENEC 標誌	-	線路頻率	50 to 60 Hz
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒	耗電量	80 W
<b>照明技術</b>		功率因數 (比值)	0.95
光通量	14,000 lm	連線照明	-
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	8

# Greenperform Highbay G2

## 溫度

環境溫度範圍	-25 至 +45 °C
--------	--------------

## 控制與調光

可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	是

## 機械與外罩

外觀材質	金屬
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	銀
光學罩表面處理	透明

## 認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-7.5%
點火色度	-
功耗容差	+/-10%

## 應用條件

最高調光等級	不適用
--------	-----

## 產品資料

下訂產品名稱	BY689P LED90/NW PSU S-WB
完整產品名稱	BY689P LED90/NW PSU S-WB
完整產品代碼	911401536311
訂單代碼	911401536311
材質 Nr. (12NC)	911401536311
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

