



# LuxSpace G4

DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC

## 反射罩

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	830 暖白
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU-E [ 電源 裝置 外部 (PSU)]
內附驅動器	是
光學裝置類型	多面體反射鏡光束角度 60°
光學護蓋/鏡頭類型	反射罩
控制介面	DALI
接線	Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible and 2x 2-pole control signal for light regulation
保護等級 IEC	CL1 (I)
灼熱絲測試	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	F [ F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	24
RoHS 標誌	RoHS mark
LED engine type	LED

運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 或 60 Hz
湧入電流	20.4 A
湧入時間	0.195 ms
功率因數 (最小)	0.9


控制調光	
可調光	是

機械和殼體	
外罩材質	Aluminum die-cast
反射罩材質	Polycarbonate aluminum coated
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Textured
總長度	0 mm
總寬度	0 mm
總高度	90 mm
總直徑	137 mm


# LuxSpace G4

色彩	WH-BK
<b>應用</b>	
防水防塵規範代碼	IP20 [ IP20]
機械衝擊保護碼	IK03 [ IK03]
<b>初始性能</b>	
初始光通量	1410 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	104 lm/W
初始腐蝕性色溫	3000 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	13.5 W
用電量容限	+/-10%
<b>耐久性能</b>	
平均使用時間 L70B50	50000 h
平均使用時間 L80B50	50000 h

平均使用時間 L90B50	21000 h
<b>適用條件</b>	
環境溫度範圍	-20 to +40 °C
最高調光等級	1%
<b>產品參數</b>	
完整產品碼	911401539841
訂購產品名稱	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC
訂購代碼	911401539841
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	911401539841
淨重 (件)	0.499 kg



## 二维绘图



DN58XB/DN59XB

