



LuxSpace G4

DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM

LuxSpace G4, 19.3 W, 2030 lm, 3000 K, DALI, Reflektor persegi dengan sudut cahaya 60°, Tekstur, Perlindungan jari

LuxSpace Gen4 merupakan jajaran lampu sorot bawah LED baru yang menggabungkan kenyamanan cahaya dan performa terkemuka dengan tampilan yang mewah

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	2.030 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	105 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	830 warm white
Jenis optik	Reflektor persegi dengan sudut cahaya 60°

Tipe penutup optik	Reflektor
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	20,4 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,195 ms
Konsumsi Daya	19,3 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Konektor plug-in 3 pin yang kompatibel dengan Wieland/Adels dan 2x sinyal kontrol 2 pin untuk pengaturan cahaya
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	24
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya eksternal (Nyala/Mati)

Antarmuka kontrol	DALI
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Dilapisi aluminium polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih dan hitam
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	130 mm
Diameter keseluruhan	212 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	130 x 0 x 0 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	1 %
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	21.000 jam

Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	1%
------------------------	----

Data Produk

Nama produk pesanan	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM
Nama lengkap produk	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM
Kode produk lengkap	911401549141
Kode urutan	911401549141
No. Material (12NC)	911401549141
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

