



LuxSpace G4

DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM

LuxSpace G4, 32.5 W, 3400 lm, 4000 K, DALI, Refletor facetado com ângulo de foco de 60º, Texturizado, Proteção contra toques

O LuxSpace Gen4 é a nova linha de luminária de LED que combina conforto e desempenho de ponta.

Dados do produto

Informações gerais		Cor da fonte de luz	
Fonte de luz substituível	N	Branco neutro 840	
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	
Driver incluído	Sim	Refletor facetado com ângulo de foco de 60º	
Light source engine type	LED	Tipo de acessório de difusor ótico	
Marca CE	Marca CE	Refletor	
Período de garantia	3 anos	Dados elétricos e de operação	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Tensão de entrada	
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	220 a 240 V	
Compatível com EU RoHS	Sim	Line Frequency	
Dados técnicos de luz		50 or 60 Hz	
Fluxo luminoso	3.400 lm	Corrente de irrupção	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	20,4 A	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105 lm/W	Tempo de irrupção	
Color rendering index (CRI)	>80	0,195 ms	
		Consumo de energia	
		32,5 W	
		Fator de potência (fração)	
		0.9	
		Conexão	
		Conector de 3 polos compatível com Wieland/Adels e 2 sinais de controle de 2 polos para regulação de luz	
		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	
		24	

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/ transformador	Fonte de alimentação externa (Ligado/Desligado)
Interface de controle	DALI
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco e preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Texturizado
Comprimento geral	0 mm
Largura total	0 mm
Altura geral	130 mm
Diâmetro total	212 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	130 x 0 x 0 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
---------------------	-----------------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	1 %
Vida útil média L70B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L80B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L90B50	21.000 hora(s)

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	1%
---------------------------	----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM
Nome do produto completo	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM
Full EOC	911401549341
Descrição do código local	Luminária LED- DN593BLED30840PSDCD200WHWB
Código de encomenda	911401549341
Nº do material (12NC)	911401549341
Código local	911401549341
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

Desenho dimensional



