



LuxSpace G4

DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM

LuxSpace G4, 32.5 W, 3230 lm, 4000 K, 多面體反射燈光束角度 60°, 紋理, 可防止手指侵入；可避免灰塵累積、防潑水

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	3,230 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	99 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
光學類型	多面體反射燈光束角度 60°
光學罩類型	反射燈

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	14.5 A
浪湧時間	0.22 ms
耗電量	32.5 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	推入式連接器與拉開鬆脫
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	32
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	外部電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄

反光器材質	鋁與聚碳酸酯
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	白色與黑色
光學罩表面處理	紋理
整體長度	0 mm
整體寬度	0 mm
整體高度	130 mm
整體直徑	212 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	130 x 0 x 0 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP20/54 [可防止手指侵入；可避免灰塵累積、防潑水]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
保護等級 IEC	安全等級 II

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	1 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	50,000 h
中值使用壽命 L90B50	21,000 h

應用條件

最高調光等級	不適用
--------	-----

產品資料

下訂產品名稱	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM
完整產品名稱	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM
完整產品代碼	872016972791500
訂單代碼	911401550341
材質 Nr. (12NC)	911401550341
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169727915
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8720169727915

二维绘图

