



# LuxSpace G4

DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM

## 反射罩

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU-E [ 電源 裝置 外部 (PSU)]
內附驅動器	是
光學裝置類型	多面體反射鏡光束角度 60°
光學護蓋/鏡頭類型	反射罩
控制介面	-
接線	PIP [ 推入式 連接器 和推力釋放]
保護等級 IEC	CLIII (II)
灼熱絲測試	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	F [ F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	32
RoHS 標誌	RoHS mark
LED engine type	LED
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V

輸入頻率	50 或 60 Hz
湧入電流	14.5 A
湧入時間	0.22 ms
功率因數 (最小)	0.9
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum die-cast
反射罩材質	Polycarbonate aluminum coated
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Textured
總長度	0 mm
總寬度	0 mm
總高度	130 mm
總直徑	212 mm
色彩	WH-BK

## 應用

**防水防塵規範代碼** IP54/20 [ Dust accumulation protected, splash-proof/finger protected]

**機械衝擊保護碼** IK03 [ IK03]

## 初始性能

**初始光通量** 4090 lm

**光通量容限** +/-10%

**初始 LED 燈具效率** 103 lm/W

**初始腐蝕性色溫** 4000 K

**初始演色性指數** >80

**初始輸入功率** 39.7 W

**用電量容限** +/-10%

## 耐久性能

**平均使用時間 L70B50** 50000 h

**平均使用時間 L80B50** 50000 h

**平均使用時間 L90B50** 21000 h

## 適用條件

**環境溫度範圍** -20 to +40 °C

**最高調光等級** Not applicable

## 產品參數

**完整產品碼** 911401550441

**訂購產品名稱** DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM


**訂購代碼** 911401550441

**分子 - 各件數量** 1


**分子 - 每一外盒內件數** 1

**材質編號(12NC)** 911401550441

**淨重 (件)** 1.399 kg



## 二维绘图



DN58XB/DN59XB

