



LuxSpace G4

DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM

LuxSpace G4, 8.4 W, 940 lm, 3000 K, DALI, Refletor facetado com ângulo de foco de 60°, Texturizado, Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos


O LuxSpace Gen4 é a nova linha de luminária de LED que combina conforto e desempenho de ponta.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Fonte de luz substituível	N	Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	Refletor facetado com ângulo de foco de 60°
Driver incluído	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	Refletor
Light source engine type	LED	Dados elétricos e de operação	
Marca CE	Marca CE	Tensão de entrada	220 a 240 V
Período de garantia	3 anos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Corrente de irrupção	16 A
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	Tempo de irrupção	0,22 ms
Compatível com EU RoHS	Sim	Consumo de energia	8,4 W
Dados técnicos de luz		Fator de potência (fração)	0.9
Fluxo luminoso	940 lm	Conexão	Conector com 2 fios adicionais para regulação da luz
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	112 lm/W		

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/ transformador	Fonte de alimentação externa (Ligado/Desligado)
Interface de controle	DALI
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco e preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Texturizado
Comprimento geral	0 mm
Largura total	0 mm
Altura geral	100 mm
Diâmetro total	162 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	100 x 0 x 0 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20/54 [Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]

Desenho dimensional



Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falhas do controlador a 5000 h	1 %
Vida útil média L70B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L80B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L90B50	21.000 hora(s)
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	1%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM
Nome do produto completo	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM
Full EOC	911401550641
Descrição do código local	Luminária LED- DN589BLED10830PSD150WHWBWP
Código de encomenda	911401550641
Nº do material (12NC)	911401550641
Código local	911401550641
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

