



# GreenSpace 吸頂安裝

DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC

GreenSpace 吸頂安裝, 102 W, 12000 lm, 6500 K, 光束角度 55°, 霧面, 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射

全新的 GreenSpace DN397C 效率傑出、設計簡潔、可靠性高，能適用於極高的天花板

## 产品数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 一般資訊           |                    |
| 光源可更換          | 無                  |
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 是                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | -                  |
| 保固期            | 3 年+註冊後 2 年        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於容易燃燒的表面       |
| ENEC 標誌        | -                  |
| 灼熱絲測試          | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 照明技術         |           |
| 光通量          | 12,000 lm |
| 相關色彩溫度 (規範)  | 6500 K    |
| 光效 (額定) (標準) | 120 lm/W  |
| 演色性指數 (CRI)  | ≥80       |
| 光源的光束角度      | 120 °     |
| 光源色彩         | 865 冷日光色  |
| 光學類型         | 光束角度 55°  |
| 光學罩類型        | 透鏡        |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 燈具光束擴散                 | 50°          |
| 運轉與電力                  |              |
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V  |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz  |
| 湧入電流                   | 46 A         |
| 浪湧時間                   | 440 ms       |
| 耗電量                    | 102 W        |
| 功率因數 (比值)              | 0.9          |
| 連續照明                   | -            |
| 纜線                     | 0.3 公尺纜線不含插頭 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 11           |

|        |              |
|--------|--------------|
| 溫度     |              |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |

|              |            |
|--------------|------------|
| 控制與調光        |            |
| 可調光          | 否          |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關) |
| 控制介面         | -          |
| 恆光輸出         | 無          |

GreenSpace 吸頂安裝

| 機械與外罩          |                |
|----------------|----------------|
| 外殼材質           | 鋁              |
| 反光器材質          | -              |
| 光學材料           | 聚碳酸酯           |
| 光學罩材質          | 聚丙烯            |
| 固定材料           | 鋼鐵             |
| 外罩色彩           | 白色             |
| 光學罩表面處理        | 霧面             |
| 整體長度           | 0 mm           |
| 整體寬度           | 0 mm           |
| 整體高度           | 236 mm         |
| 整體直徑           | 220 mm         |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 236 x 0 x 0 mm |

| 認證與應用       |                        |
|-------------|------------------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範    | IK06 [1 J]             |
| 保護等級 IEC    | 安全等級 I                 |

| 初始效能 (符合 IEC 標準) |        |
|------------------|--------|
| 光通量容限            | +/-10% |
| 點火色度             | -      |

|      |        |
|------|--------|
| 功耗容差 | +/-10% |
|------|--------|

| 長期效能 (符合 IEC 標準) |          |
|------------------|----------|
| 5000 h 下的驅動器故障率  | 0.0013 % |
| 中值使用壽命 L70B50    | 50,000 h |
| 中值使用壽命 L80B50    | 34,000 h |
| 中值使用壽命 L90B50    | 15,000 h |

| 應用條件   |     |
|--------|-----|
| 最高調光等級 | 不適用 |
| 適合隨機切換 | 無   |

| 產品資料          |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 下訂產品名稱        | DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC |
| 完整產品名稱        | DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC |
| 完整產品代碼        | 911401556951                    |
| 訂單代碼          | 911401556951                    |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401556951                    |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                               |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                               |

二维绘图

