



# GreenSpace Downlight G4

## DN290B 1xDLED-3000 PSU WH

GreenSpace Downlight G4, 6.5 W, Sudut berkas cahaya 60 hingga 120°, Perlindungan jari

GreenSpace Gen4 adalah pencahayaan downlight LED baru dengan daya penerangan tinggi (95~100lm/W) memberikan penghematan energi yang substansial. Konfigurasi dapat berbeda dalam 600~2.000lm. GreenSpace Gen4 dapat diterapkan pada aplikasi pusat perbelanjaan, toko ritel, dan perkantoran dengan berbagai varian. Masa pakai 50.000 jam (L70 di 25 °C)

### Product data

|                                      |                                         |                                       |  |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Informasi Umum</b>                |                                         | <b>Faktor Daya (Fraksi)</b>           |  | 0.9                         |
| Sumber cahaya yang dapat diganti     | Tidak                                   | <b>Suhu</b>                           |  |                             |
| Jumlah unit alat                     | 1 unit                                  | <b>Kisaran suhu ambien</b>            |  | -20 hingga +40 °C           |
| Tanda CE                             | Tanda CE                                | <b>Kontrol dan Peredupan</b>          |  |                             |
| Tanda ENEC                           | -                                       | <b>Dapat diredupkan</b>               |  | Tidak                       |
| Pengujian kawat pijar                | Suhu 650 °C, durasi 30 detik            | <b>Driver/unit daya/transformator</b> |  | Unit catu daya (Nyala/Mati) |
| <b>Teknis Lampu</b>                  |                                         | <b>Output cahaya konstan</b>          |  | Ya                          |
| Warna sumber cahaya                  | 830 warm white                          | <b>Mekanis dan Housing</b>            |  |                             |
| Jenis optik                          | Sudut berkas cahaya 60 hingga 120°      | <b>bahan perumahan</b>                |  | Aluminium                   |
| Tipe penutup optik                   | Mangkuk transparan dengan penutup putih | <b>Material reflektor</b>             |  | Polikarbonat                |
| Penyebaran sinar lampu luminer       | 90°                                     | <b>Material optik</b>                 |  | Polikarbonat                |
| <b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b> |                                         |                                       |  |                             |
| Tegangan Masuk                       | 220-240 V                               |                                       |  |                             |
| Konsumsi Daya                        | 6,5 W                                   |                                       |  |                             |

# GreenSpace Downlight G4

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Penyetujuan dan Aplikasi                |                           |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20 [Perlindungan jari]  |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK02 [0.2 J standar]      |
| Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)           |                           |
| Toleransi fluks cahaya                  | +/-10%                    |
| Toleransi konsumsi daya                 | +/-10%                    |
| Data Produk                             |                           |
| Nama produk pesanan                     | DN290B 1xDLED-3000 PSU WH |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nama lengkap produk                   | DN290B 1xDLED-3000 PSU WH |
| Kode produk lengkap                   | 911401564321              |
| Kode urutan                           | 911401564321              |
| No. Material (12NC)                   | 911401564321              |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1                         |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 36                        |

## Dimensional drawing

