



GreenSpace Downlight G4

DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU

GreenSpace Downlight G4, 22 W, 4000 K, Ângulo de foco de 60° a 120°, Proteção contra toques

GreenSpace Gen4 é o novo downlighter LED com alta eficácia (95 ~ 100lm / W) e que oferece economia de energia substancial. Disponível em diversas configurações dentro de 600 ~ 2,000 lúmens, é indicado para shopping centers, lojas de varejo, escritório, entre outros.. A vida útil é de 50.000 horas (L70@25°C)

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Marca CE	Marca CE
Marca ENEC	-
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Dados técnicos de luz	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Ângulo de foco de 60° a 120°
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo transparente com tampa branca
Propagação do feixe de luz da luminária	90°

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Consumo de energia	22 W
Fator de potência (fração)	0.9
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Polícarbonato

GreenSpace Downlight G4

Material de óptica	Policarbonato
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU

Nome do produto completo	DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU
Full EOC	911401567121
Descrição do código local	LUMINARIA LED DN293B1XDLED-4000PSUALU
Código de encomenda	911401567121
Nº do material (12NC)	911401567121
Código local	911401567121
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12

Desenho dimensional

