



Luz descendente GreenSpace G4

DN293B 1xDLED-4000 PSD WH

Luz descendente GreenSpace G4, 22 W, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 60° a 120°, Protección para los dedos

GreenSpace Gen4 es la nueva bala LED de gran eficacia (95~ 100 lm/W) que brinda un ahorro de energía importante. Ofrece distintas configuraciones dentro del intervalo de 600~2000 lm. GreenSpace Gen4 podría utilizarse en centros comerciales, comercios y oficinas con distintas variantes. La vida útil es de 50 000 horas (L70 a 25C)

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Marca CE	Marca CE
Marca ENEC	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 60° a 120°
Tipo de cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta blanca
Ampliación de haz de luz de la luminaria	90°

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Consumo de energía	22 W
Factor de potencia (fracción)	0.9

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Controles y atenuación	
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Policarbonato

Luz descendente GreenSpace G4

Material óptico	Polycarbonato
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN293B 1xDLED-4000 PSD WH
Nombre del producto completo	DN293B 1xDLED-4000 PSD WH
Full EOC	911401568021
Código del pedido	911401568021
N.º de material (12NC)	911401568021
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12

Plano de dimensiones

