



GreenSpace G5

DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC

GreenSpace G5, 15.5 W, 1600 lm, 4000 K, 數位可定址照明介面 (DALI), 高光高反射率, 消光, 可防止手指侵入

GreenSpace Gen5 為最新的 LED 下照燈系列，結合照明效率與舒適性，以及產品多樣性和系統相容性

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
照明技術	
光通量	1,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	110 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源的光束角度	85 °
光源色彩	840 中性白光
光學類型	高光高反射率
光學罩類型	透明鉢含白色外蓋
燈具光束擴散	80°

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	20.4 A
浪湧時間	0.195 ms
耗電量	15.5 W
功率因數 (比值)	0.95
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源供應器含 DALI 介面
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	聚碳酸酯

光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色與白色
光學罩表面處理	消光
整體長度	0 mm
整體寬度	0 mm
整體高度	100 mm
整體直徑	162 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	100 x 0 x 0 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.38,0.38) SDCM<5

功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	0.16 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	43,000 h
中值使用壽命 L90B50	20,000 h
產品資料	
下訂產品名稱	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC
完整產品名稱	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC
完整產品代碼	911401577441
訂單代碼	911401577441
材質 Nr. (12NC)	911401577441
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外包裝	1

二维绘图

