



GreenSpace G5

DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM

GreenSpace G5, 15.5 W, 1500 lm, 3000 K, DALI, Brillo intenso, altamente reflectante, Mate, Protección para los dedos

GreenSpace Gen5 es la nueva familia de empotrables LED que combinan eficiencia y confort de la luz con variedad de productos y compatibilidad de sistemas.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1500 lm
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	97 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ángulo del haz de la fuente de luz	92 °
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo óptico	Brillo intenso, altamente reflectante

Tipo de cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta blanca
Ampliación de haz de luz de la luminaria	80°
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	20,4 A
Tiempo de irrupción	0,195 ms
Consumo de energía	15,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Negro y blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	0 mm
Ancho total	0 mm
Altura total	108 mm
Diámetro total	216 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	108 x 0 x 0 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticidad inicial	(0.44,0.403) SDCM<5
Tolerancia del consumo de energia	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,16 %
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
Vida útil media L80B50	43.000 hora(s)
Vida útil media L90B50	20.000 hora(s)

Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM
Nombre del producto completo	DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM
Full EOC	872016972033600
Código del pedido	911401582041
N.º de material (12NC)	911401582041
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169720336
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8720169720336

Plano de dimensiones

