



明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P

BY228P LED90/CW PSU

明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P, 100 W, 9000 lm, 6500 K, 110°

明尚 LED 高天棚灯 G2 是一款高效能、高品质的 LED 室内灯具。可以点对点替换 HPI 250 或者 400w 的传统高天棚灯，拥有出众的性能和表现：低电耗高流明。长效寿命。更少的维护甚至免维护。高品质散光板提供更均匀的出光效果

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 5 秒
符合欧盟 RoHS 规范	否
灯技术	
光通量	9,000 lm
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	90 lm/W
显色指数 (CRI)	≥80
光源颜色	865 冷日光
光学类型	宽光束

光罩类型	乳白玻璃
灯具光束扩散	110°
操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	35 A
侵入时间	370 ms
功耗	100 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/电线
线径	电缆 0.3 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	10
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否

明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P

驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	-
外壳颜色	灰色和灰色
光罩外观	磨砂
总高度	103 mm
总直径	250 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

初始色度	SDCM<5
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	1 %
使用寿命中值 L70B50	30,000 小时
使用寿命中值 L80B50	25,000 小时
使用寿命中值 L90B50	15,000 小时
申请条件	
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	BY228P LED90/CW PSU
完整的产品名称	BY228P LED90/CW PSU
完整产品代码	911401596631
订购代码	911401596631
材料编号 (12NC)	911401596631
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

