



Tango G2 LED

BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|--|--|
| Цвет источника света | Нейтральный белый |
| Сменный источник света | Yes |
| Драйвер / блок питания / трансформатор | PSU [Power supply unit] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона / линзы | G [Glass] |
| Распределение света светильника | 16° x 80° |
| Соединение | Проволочные выводы/провода |
| Кабель | Кабель 0,5 м без штекера трехполюсный |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Маркировка CE | CE mark |
| Гарантийный период | 3 года |
| Optic type outdoor | Asymmetrical wide beam |
| Постоянная светоотдача | No |
| Доступные запасные части | Yes |

| | |
|--|------------------------------------|
| LED engine type | LED |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 220 to 240 V |
| Входная частота | 50 или 60 Hz |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.95 |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Механические компоненты и корпус | |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Оптический материал | Polymethyl methacrylate |
| Материал оптической крышки/линзы | Закаленное стекло |
| Материал фиксации | Steel |
| Монтажное устройство | MBA [Mounting bracket adjustable] |

Tango G2 LED

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Форма оптической крышки / линзы | Flat |
| Общая длина | 480 mm |
| Общая ширина | 655 mm |
| Общая высота | 60 mm |
| Effective projected area | 0,25 m ² |
| Цвет | white |

Соответствие требованиям и область применения

| | |
|--|---|
| Код защиты от проникновения | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK07 [2 J reinforced] |
| Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная) | Surge protection level until 10 kV |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|--|----------|
| Начальная светоотдача | 32000 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 102 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >70 |

| | |
|---|---------|
| Начальная цветность | SDCM<=7 |
| Начальная входная мощность | 315 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |


Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Медианный полезный срок службы L70B50 | 50000 h |
|---------------------------------------|---------|

Данные об изделии

| | |
|--------------------------------------|--|
| Полный код продукта | 911401605503 |
| Название продукта для заказа | BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE |
| Код заказа | 911401605503 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал № (12NC) | 911401605503 |
| Вес нетто (шт.) | 13,199 kg |

Чертеж размеров



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

