



Essential Smartbright LED

BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 4300 lm, 50 W, 740 blanco neutro, Haz de luz ancho, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Philips Essential SmartBright no solo garantiza ahorros en el capital inicial, sino que también brinda verdaderos ahorros operativos.

Datos del producto

Información general		Tipo óptico para exterior	
Fuente de luz reemplazable	No	Haz de luz ancho	
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Lighting Technology	LED	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Marca CE	-	Corriente de irrupción	2.9 A
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Tiempo de irrupción	0,000225 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	50 W
Flujo luminoso	4.300 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Conexión	Cables y guías flotantes
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	86 lm/W	Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe
Índice de producción de color (IRC)	>70	Temperatura	
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro	Rango de temperatura ambiente	
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente en cubierta de policarbonato, amplio	-40 a +45 °C	
		Controles y atenuación	
		Regulable	No

Essential Smartbright LED

Interfaz de control	-
---------------------	---

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Dorado
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Acabado de cubierta/lente óptico	Satinado
Longitud total	269,5 mm
Ancho total	201,5 mm
Altura total	37,8 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	38 x 202 x 270 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	4/2 kV

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
-------------------------	----------------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM <5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD
Nombre del producto completo	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD
Full EOC	911401608803
Código del pedido	911401608803
N.º de material (12NC)	911401608803
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	8

Plano de dimensiones

