



Essential Smartbright LED

BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 3900 lm, 50 W, 730 暖白光, 寬光束, 安全等級 I, 安裝支架可調整

飛利浦 BVP161 系列投光燈不僅確保業主節省初期的投入，還能大幅省去電費、維護等後期運營成本

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	3,900 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	78 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	730 暖白光
光學罩類型	微型鏡頭光學裝置位於聚碳酸酯樹脂外蓋中，寬
戶外光學類型	寬光束
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V

線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	2.9 A
浪湧時間	0.000225 ms
耗電量	50 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	金色

Essential Smartbright LED

安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	霧面
整體長度	269.5 mm
整體寬度	201.5 mm
整體高度	37.8 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	38 x 202 x 270 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
突波保護 (一般/差模)	4/2 kV
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

點火色度	SDCM <5
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD
完整產品名稱	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD
完整產品代碼	911401609003
訂單代碼	911401609003
材質 Nr. (12NC)	911401609003
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	8

二维绘图

