



FlowBase

BWP352 LED65/NW 60W 220-240V DM2 MP1

FlowBase, 6500 lm, 60 W, 740 blanco neutro, Haz de luz ancho, Clase de seguridad I, Soporte de montaje en pared

Un diseño de iluminación que garantiza seguridad y buena visibilidad es un elemento clave en el éxito de todo proyecto de túneles. Philips FlowBase combina un diseño compacto, fiabilidad y asequibilidad en un paquete completo para ofrecer la solución de iluminación perfecta para cada aplicación en túneles.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Marca CE	Marca CE
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	6.500 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	108,33 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Tipo óptico para exterior	Haz de luz ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	60 W
Factor de potencia (fracción)	0.95

Cable	Cable de 0.45 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje en pared
Forma de cubierta/lente óptico	En bola, globulares
Longitud total	429 mm
Ancho total	150 mm
Altura total	122 mm

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 122 x 150 x 429 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-5%

Cromaticidad inicial (0.433, 0.401) SDCM>5

Tolerancia del consumo de energía +/-5%

Información del producto

Nombre del producto del pedido BWP352 LED65/NW 60W 220-240V DM2 MP1

Nombre del producto completo BWP352 LED65/NW 60W 220-240V DM2 MP1

Full EOC 911401609203

Código del pedido 911401609203

N.º de material (12NC) 911401609203

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Plano de dimensiones

