



FlowBase 隧道燈

BWP352 LED194/NW 180W 220-240V DM2 MP1

FlowBase 隧道燈, 19400 lm, 180 W, 740 中性白光, 寬光束, 安全等級 I, 牆壁安裝支架

確保安全和良好可視性的照明設計是任何隧道規劃成功的關鍵因素。飛利浦 FlowBase 隧道燈具將緊湊的設計, 可靠性和經濟性融為一體, 為所有隧道應用帶來完美的照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
照明技術	
光通量	19,400 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	107.78 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	740 中性白光
戶外光學類型	寬光束
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	180 W
功率因數 (比值)	0.95
纜線	0.45 公尺纜線不含插頭

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	牆壁安裝支架
光學罩形狀	圓球、球形
整體長度	1,081 mm
整體寬度	150 mm
整體高度	122 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	122 x 150 x 1081 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]

FlowBase 隧道燈

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-5%
點火色度	(0.433, 0.401) SDCM>5
功耗容差	+/-5%
產品資料	
下訂產品名稱	BWP352 LED194/NW 180W 220-240V DM2 MP1

完整產品名稱	BWP352 LED194/NW 180W 220-240V DM2 MP1
完整產品代碼	911401609903
訂單代碼	911401609903
材質 Nr. (12NC)	911401609903
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

