



FlowBase

BWP352 LED257/NW 240W 220-240V DM2 MP1

FlowBase, 25700 lm, 240 W, Branco neutro 740, Feixe aberto, Classe de segurança I, Suportes de montagem em parede

Um design de iluminação que garante a segurança e uma boa visibilidade é um componente fundamental para o sucesso de qualquer projeto de túnel. A Philips FlowBase combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um único pacote completo para oferecer uma solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação de túnel.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Marca CE	Marca CE
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	25.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,08 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Tipo óptico ao ar livre	Feixe aberto
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V

Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	240 W
Fator de potência (fração)	0.95
Cabo	Cabo de 0,45 m sem plugue
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza

Dispositivo de montagem	Suportes de montagem em parede
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Bola, globular
Comprimento geral	714 mm
Largura total	300 mm
Altura geral	223 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	223 x 300 x 714 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-5%

Cromaticidade inicial	(0.433, 0.401) SDCM>5
Tolerância de consumo de energia	+/-5%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BWP352 LED257/NW 240W 220-240V DM2 MP1
Nome do produto completo	BWP352 LED257/NW 240W 220-240V DM2 MP1
Full EOC	911401610003
Descrição do código local	LUMINARIA LED BWP352257NW240W220DM2MP1
Código de encomenda	911401610003
Nº do material (12NC)	911401610003
Código local	911401610003
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

Desenho dimensional

