



Essential Smartbright LED

BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 6000 lm, 70 W, 757 blanco frío, Haz de luz ancho, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Philips Essential SmartBright no solo garantiza ahorros en el capital inicial, sino que también brinda verdaderos ahorros operativos.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	-
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	6.000 lm
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,71 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	757 blanco frío
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente en cubierta de policarbonato, amplio

Tipo óptico para exterior	Haz de luz ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	2.5 A
Tiempo de irrupción	0,0053 ms
Consumo de energía	70 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Essential Smartbright LED

Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Dorado
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	315,5 mm
Ancho total	233,5 mm
Altura total	41 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	41 x 234 x 316 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	4/2 kV

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM <5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD
Nombre del producto completo	BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD
Full EOC	911401610603
Código del pedido	911401610603
N.º de material (12NC)	911401610603
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6

Plano de dimensiones

