



UNIdot

BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90

UNIdot, 109 lm, 4.8 W, Rouge, vert et bleu, DMX dynamique, Classe de sécurité III

L'éclairage adéquat d'une façade améliore l'ambiance d'un lieu et suscite la magie. Philips UNIdot est l'une des innovations les plus récentes en matière d'éclairage LED qui permet de créer une atmosphère parfaite en extérieur comme en intérieur. Avec le système d'éclairage intelligent LED Philips UNIdot, les nuits étoilées et les paysages urbains captivants peuvent enfin devenir réalité. Flexibles et modulaires, les luminaires UNIdot peuvent être apposés sur les façades les plus difficiles, et répondre ainsi au cahier des charges de conception lumière le plus créatif. Disponible en options de couleurs gradables, avec une intensité lumineuse facile à régler, ce luminaire remplace avantageusement les solutions traditionnelles en termes de performances, de polyvalence, de qualité d'éclairage et d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales		Conforme à la directive RoHS UE	
Source lumineuse remplaçable	Non	Oui	
Nombre d'appareillages	1 unité	Données techniques de l'éclairage	
Ballast/pilote inclus	Non	Flux lumineux	109 lm
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Lighting Technology	LED	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Marquage CE	Marquage CE	Température de couleur corrélée (nom.)	-
Garantie	3 ans	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	23 lm/W
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Marquage ENEC	-	Température de couleur	Rouge, vert et bleu

Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate dépoli
-----------------------------------	--------------------------------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	24 CC V
Consommation électrique	4,8 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 0,3 m sans prise

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------


Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Transformateur électronique
Interface de commande	DMX dynamique
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Gris et blanc
Dispositif de montage	-
Forme du cache optique/de la lentille	Plat hémisphérique

Schéma dimensionnel



Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Hauteur totale	51 mm
Diamètre total	90 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)
-----------------------------	-----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90
Nom de produit complet	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90
Full EOC	911401612103
Code de commande	911401612103
Code 12NC	911401612103
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	48

