



UNIdot

BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140

UNIdot, 257 lm, 10.8 W, 紅色、綠色與藍色, 動態 DMX, 安全等級 III

直視點狀燈具裝飾照明應用。高亮度輸出滿足在市中心高亮環境可見。有大尺寸 Ø140 可選，可用于立面高區的遠距離觀看要求。燈具可獨立控制實現畫面效果。堅固耐用的設計確保長期戶外穩定運行

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	257 lm
往頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	-
光效 (額定) (標準)	24 lm/W
演色性指數 (CRI)	-
光源色彩	紅色、綠色與藍色

光學罩類型	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
耗電量	10.8 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	動態 DMX
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯

光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	灰色與白色
安裝裝置	-
光學罩形狀	半球形平面
光學罩表面處理	霧面
整體高度	51 mm
整體直徑	140 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 III
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	數位
產品資料	
下訂產品名稱	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140
完整產品名稱	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140
完整產品代碼	911401612503
訂單代碼	911401612503
材質 Nr. (12NC)	911401612503
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	27

二维绘图

