



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP132 LED16/CW 20W 100-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 1600 lm, 20 W, 865 冷日光色, 對稱寬光束, 100°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

明欣 LED 投光燈外觀小巧緊湊，堅固耐用。輕便的鋁壓鑄外殼和抗腐蝕的噴漆圖層使其輕鬆應對多種不同戶外應用。高效的光電設計應用了最新的 LED 科技，相比傳統產品，該系列產品可以達到可持續節電的理想效果

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
照明技術	
光通量	1,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	80 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	865 冷日光色
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂鉢/平面外蓋
燈具光束擴散	100°
戶外光學類型	對稱寬光束

運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	20 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
線線	0.25 公尺 纜線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	黑色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	紋理
整體長度	130 mm
整體寬度	116.5 mm
整體高度	28 mm
有效投射面積	0.017 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	28 x 117 x 130 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	SDCM <7
功耗容差	+/-10%

應用條件

最高調光等級	不適用
--------	-----

產品資料

下訂產品名稱	BVP132 LED16/CW 20W 100-240V WB
完整產品名稱	BVP132 LED16/CW 20W 100-240V WB
完整產品代碼	871016331554699
訂單代碼	911401613704
材質 Nr. (12NC)	911401613704
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163315546
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8710163315669

二维绘图

