



LED CitySpirit Street

BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1

LED CitySpirit Street, 3700 lm, 38 W, Blanc neutre, Distribution piéton rue, Classe de sécurité I, En top de mât pour diamètre 60 mm

Un éclairage extérieur dynamique a le pouvoir de revitaliser l'atmosphère d'une ville, et de la transformer en un espace excitant et stimulant dans lequel les résidents et les visiteurs se sentent en sécurité. et chez eux, même après la tombée de la nuit. Le luminaire LED Philips CitySpirit Street est un luminaire conçu pour fournir un éclairage de qualité et respectueux de l'environnement. qui s'intègre parfaitement dans le paysage urbain. Équipé de la technologie LED et d'un flux lumineux homogène, ce luminaire constitue une solution d'éclairage efficace et performante pour toutes les villes.

Données du produit

Informations générales			
Code famille lampe	-	Flux lumineux	3 700 lm
Source lumineuse remplaçable	Oui	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Nombre d'appareillages	-	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Ballast/pilote inclus	Oui	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	97,37 lm/W
Marquage CE	-	Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Garantie	3 ans	Température de couleur	Blanc neutre
Essai au fil incandescent	-	Type de cache optique/de lentille	Optique claire à microlentilles acrylate
Marquage ENEC	-	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Conforme à la directive RoHS UE	Non	Type d'optique extérieur	Distribution piéton rue
Données techniques de l'éclairage			
rendement du flux lumineux vers le haut	0		

LED CitySpirit Street

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	200 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	7,1 A
Temps d'appel	61,2 ms
Consommation électrique	38 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 6,0 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-

Température	
Gamme de températures ambiantes	-40 à +35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Verre
Matériaux optiques	Verre
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Gris foncé
Dispositif de montage	En top de mât pour diamètre 60 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Lentille convexe
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	640 mm
Largeur totale	150 mm

Hauteur totale	454 mm
Diamètre total	60 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	454 x 150 x 640 mm


Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK09 [10 J]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	4/2 kV
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM>5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1
Nom de produit complet	BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1
Full EOC	911401617903
Code de commande	911401617903
Code 12NC	911401617903
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel



LED CitySpirit Street

