



CitySpirit Street LED

BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1

CitySpirit Street LED, 3700 lm, 38 W, Neutral White, Distribusi jalan pejalan kaki, Keamanan kelas I, Tiang atas untuk diameter 60 mm

Pencahayaan cerah luar ruangan memiliki kekuatan untuk menghidupkan semangat kota, mengubahnya menjadi menari, meningkatkan ruang di mana warga dan pengunjung merasa aman dan seperti di rumah saat malam. Philips CitySpirit Street LED merupakan lampu yang didesain untuk memberikan pencahayaan kualitas ramah lingkungan yang terintegrasi dengan baik ke dalam lanskap kota. Dilengkapi dengan teknologi LED dan output cahaya konsisten. Lampu ini memberikan pencahayaan efisien dan bagus ke semua kota.

Product data

Informasi Umum			
Kode kelompok lampu	-	Sudut kemiringan standar tiang	-
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Jumlah unit alat	-	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Driver tercakup	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	97,37 lm/W
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	70
Tanda CE	-	Warna sumber cahaya	Neutral White
Periode garansi	3 tahun	Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro akrilat bening
Tanda dapat menyala	-	Penyebaran sinar lampu luminer	-
Tanda ENEC	-	Jenis optik di luar ruangan	Distribusi jalan pejalan kaki
Sesuai EU RoHS	Tidak	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Rasio output cahaya ke arah atas	0	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Flux Cahaya	3.700 lm	Lonjakan arus	7,1 A
		Waktu masuk tiba-tiba	61,2 ms

CitySpirit Street LED

Konsumsi Daya	38 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 6 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +35 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Kaca
Material optik	Kaca
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Material fiksasi	Baja antikarat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Tiang atas untuk diameter 60 mm
Bentuk penutup optik	Lensa cembung
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	640 mm
Lebar keseluruhan	150 mm
Tinggi keseluruhan	454 mm
Diameter keseluruhan	60 mm

Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	454 x 150 x 640 mm
------------------------------------	--------------------

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK09 [10 J]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	4/2 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM>5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	0% (digital)
------------------------	--------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1
Nama lengkap produk	BDS480 LED37/NW PSU 220-240V DW2 MP1
Kode produk lengkap	911401617903
Kode urutan	911401617903
No. Material (12NC)	911401617903
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



CitySpirit Street LED

