



Tango G3 - BVP38x

BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM

Tango G3 - BVP38x, 26000 lm, 200 W, Nötr beyaz, Asimetrik orta genişlikte ışın, 40° x 80°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	-	Standart eğim açısı üstten montaj	-
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	Standart devirme açısı yandan giriş	-
Sürücü birimi sayısı	-	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Işık kaynağı motoru türü	LED	Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
CE işareti	CE işareti	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Garanti süresi	3 yıl	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	40° x 80°
Alev alma işareti	-	Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik orta genişlikte ışın
ENEC işareti	-		
EU RoHS ile uyumludur	Hayır		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	26.000 lm	Giriş Voltajı	220-240 V
		Hat Frekansı	50 or 60 Hz
		Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
		Ortalama CLO güç tüketimi	- W

Tango G3 - BVP38x

Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Güç Tüketimi	200 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	500 mm
Genel genişlik	97 mm
Genel yükseklik	498 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,17 m ²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	498 x 97 x 500 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<=7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%


Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM
Tam ürün adı	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM
Tam ürün kodu	871016334427000
Sipariş kodu	34427000
Malzeme No. (12NC)	911401617905
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163344270
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8710163344270

Boyutlu çizim



Tango G3 - BVP38x

