



# UNistrip G2 RGB

## BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 NB

應用廣泛的大功率線性洗牆燈，適用於各種建築外立面的亮化，極佳的性價比

### 产品数据

基本資訊	
光源色彩	RD/GN/BL (RGB)
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	ET [ 電子 變壓器]
內附驅動器	否
光學護蓋/鏡頭類型	PC-S [ Polycarbonate small]
控制介面	Dynamix DMX
接線	Flying leads/wires
纜線	C1500 (C1K5)
保護等級 IEC	CLIII (III)
易燃性標誌	F [ F]
CE 標誌	CE
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
RoHS 標誌	RoHS mark
LED engine type	LED
照明科技	
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
控制調光	
可調光	是

機械和殼體	
外罩材質	Aluminum extruded
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	Aluminum
裝置安裝	MBA [ 安裝 可調節支架]
光學護蓋/鏡頭形狀	Flat
光學護蓋/鏡頭表層	Clear
總長度	313 mm
總寬度	63 mm
總高度	59 mm
色彩	Aluminum and black
應用	
防水防塵規範代碼	IP66 [ IP66]
機械衝擊保護碼	IK06 [ IK06]
初始性能	
初始光通量	570 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	44 lm/W
初始腐蝕性色溫	- K
初始輸入功率	13 W
用電量容限	+/-15%

# UNiStrip G2 RGB


## 適用條件

環境溫度範圍	-40 to +50 °C
最高調光等級	0% (digital)


## 產品參數

完整產品碼	911401621003
訂購產品名稱	BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 NB
訂購代碼	911401621003

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	8
材質編號(12NC)	911401621003
淨重 (件)	0.899 kg



## 二维绘图



UNiStrip G2 BCP280

