



# UNIstrip G3

## BSP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX

UNIstrip G3, 1000 лм, 9.6 В, Нейтральный белый, Световой пучок, ширина 45°, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNI strip G3 — это прожектор для омывающей светодиодной подсветки архитектурных сооружений. Отличается надежным качеством и выдающимися характеристиками.

### Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на среднетемпературных поверхностях
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

### Технические характеристики освещения

Светоотдача	1 000 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	104 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Нейтральный белый
Тип оптической крышки	Акриловый колпак/плафон, прозрачный
Тип оптики для размещения вне зданий	Световой пучок, ширина 45°

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Пусковой ток	30 А
Время пуска	0,03 мс
Энергопотребление	9,6 В
Коэффициент мощности (доля)	0,95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

## UNiStrip G3

### Температура

Диапазон температур окружающей среды От -40 до +50 °C

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светоотдача	Нет

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Акрилат
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Коническая
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	335 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	65 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	65 x 50 x 335 mm

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)
-----------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX
Полное название продукта	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX
Полный код продукта	911401622204
Код заказа	911401622204
Материал № (12NC)	911401622204
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

## Чертеж размеров

