



UNIstrip G3

BSP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX

UNIstrip G3, 3560 лм, 40 В, Теплый белый, Световой пучок, ширина 45°, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNI strip G3 — это прожектор для омывающей светодиодной подсветки архитектурных сооружений. Отличается надежным качеством и выдающимися характеристиками.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 560 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	89 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптической крышки	Акриловый колпак/плафон, прозрачный
Тип оптики для размещения вне зданий	Световой пучок, ширина 45°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Пусковой ток	30 А
Время пуска	0,03 ms
Энергопотребление	40 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

UN1strip G3

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Акрилат
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Коническая
Покрывтие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 198 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	65 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	65 x 50 x 1198 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX
Полное название продукта	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX
Полный код продукта	911401622404
Код заказа	911401622404
Материал № (12NC)	911401622404
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

Чертеж размеров

