



UNistrip G3

BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX

UNistrip G3, 3120 lm, 40 W, Ánh sáng trắng ấm, Góc rộng 45°, Dynamix DMX, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UNI strip G3 là bộ đèn chiếu hắt tường góc rộng được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc. UNistrip G3 mang lại chất lượng tin cậy và hiệu suất vượt trội.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.120 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	78 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Acrylic trong suốt

Loại quang học ngoài trời	Góc rộng 45°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Dòng khởi động	30 A
Thời gian khởi động	0,03 ms
Mức tiêu thụ điện	40 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,0 m không có phích cắm

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thể	Bộ biến áp điện tử
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

UNIstrip G3

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Acrylate
Vật liệu chụp quang học	Acrylate
Màu vỏ đèn	Nhôm và đen
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Hình côn
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1.198 mm
Chiều rộng tổng thể	50 mm
Chiều cao tổng thể	65 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	65 x 50 x 1198 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối da	0% (kỹ thuật số)
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401622604
Mã đơn hàng	911401622604
Số vật liệu (12NC)	911401622604
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	8

Bản vẽ kích thước

