



UNIstrip G3

BSP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX

UNI strip G3 — это прожектор для омывающей светодиодной подсветки архитектурных сооружений. Отличается надежным качеством и выдающимися характеристиками.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	ET [Electronic transformer]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона / линзы	ACC [Acrylic bowl/cover clear]
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Постоянная светоотдача	No
Знак RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Пусковой ток	30 A
Время пуска	0,03 ms

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Acrylate
Материал оптической крышки/линзы	Акрилат
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Conical
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	1198 mm
Общая ширина	50 mm
Общая высота	65 mm
Цвет	Aluminum and black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

UNIstrip G3

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3560 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	89 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	40 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	0% (digital)

Данные об изделии

Полный код продукта	911401622804
Название продукта для заказа	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX
Код заказа	911401622804
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	911401622804
Вес нетто (шт.)	1,499 kg



Чертеж размеров



BCP280 UNIstrip G3

