



UNIstrip G3

BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX

UNI strip G3 là bộ đèn chiếu hắt tường góc rộng được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc. UNIstrip G3 mang lại chất lượng tin cậy và hiệu suất vượt trội.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	Trắng ấm
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Acrylic trong suốt
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 1,0 m không có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Ký hiệu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Dấu RoHS	Ký hiệu RoHS
Loại nguồn sáng	LED
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V

Dòng khởi động	30 A
Thời gian khởi động	0,03 ms
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0,95
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Acrylic
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Acrylic
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng nắp quang học/thấu kính	Hình côn
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1198 mm
Chiều rộng tổng thể	50 mm
Chiều cao tổng thể	65 mm
Màu sắc	Nhôm và đen
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK06 [1 J]

UN1strip G3

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)


Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	3560 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	89 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	3000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	80
Công suất đầu vào ban đầu	40 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50 °C
Độ mờ tối đa	0% (kỹ thuật số)

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	911401622804
Tên sản phẩm khác	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX
Mã đơn hàng	911401622804
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	8
Số vật liệu (12 chữ số)	911401622804
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	1,499 kg



Bản vẽ kích thước



BCP280/383/384/385 UN1strip G3

