



UNistrip G3

BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A

UNistrip G3, 4000 lm, 40 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UNI strip G3 là bộ đèn chiếu hắt tường góc rộng được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc. UNistrip G3 mang lại chất lượng tin cậy và hiệu suất vượt trội.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	4.000 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính

Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Acrylic trong suốt
---------------------	---------------------------------

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Dòng khởi động	30 A
Thời gian khởi động	0,03 ms
Mức tiêu thụ điện	40 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,0 m không có phích cắm

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

UNIstrip G3

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Acrylate
Vật liệu chụp quang học	Acrylate
Màu vỏ đèn	Nhôm và đen
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Hình côn
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1.198 mm
Chiều rộng tổng thể	50 mm
Chiều cao tổng thể	65 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	65 x 50 x 1198 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A
Mã sản phẩm đầy đủ	911401623404
Mã đơn hàng	911401623404
Số vật liệu (12NC)	911401623404
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	8

Bản vẽ kích thước

