



RoadFlair

BRP394 LED384/NW 320W 220-240V DM MP1

RoadFlair, 38400 lm, 320 W, 740 blanc neutre, Faisceau semi-intensif, Classe de sécurité I, Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Destinée aux grandes artère et aux axes routiers urbains, Philips RoadFlair est une nouvelle gamme de produits novateurs qui devraient éclairer vos rues au-delà de toute imagination. Intelligemment conçue pour permettre aux villes de réaliser le plus d'économies possible grâce à une efficacité lumineuse inégalée, cette solution d'éclairage routier est proposée à un prix compétitif propre à susciter l'engouement. Philips RoadFlair favorise l'efficacité énergétique et la politique d'une ville en matière de développement durable, tout en offrant une réduction significative des coûts dans les environnements urbains. L'association du bon luminaire routier à l'application d'éclairage adaptée créera le meilleur environnement pour votre municipalité, ce qui bénéficiera aux collectivités locales et stimulera le tourisme et les entreprises.

Données du produit

Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Ballast/pilote inclus	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Marquage CE	Marquage CE	Température de couleur	740 blanc neutre
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles en polycarbonate
		Type d'optique extérieur	Faisceau semi-intensif
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	38 400 lm	Tension d'entrée	220-240 V
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Consommation électrique	320 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Prise secteur
Câble	Câble 0,5 m sans prise

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Dispositif de montage	Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Boule, globulaire
Longueur totale	870 mm
Largeur totale	295 mm
Hauteur totale	86 mm
Surface projetée effective	0,25 m²
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	86 x 295 x 870 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-5%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Tolérance de consommation électrique	+/-5%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BRP394 LED384/NW 320W 220-240V DM MP1
Nom de produit complet	BRP394 LED384/NW 320W 220-240V DM MP1
Full EOC	911401624103
Code de commande	911401624103
Code 12NC	911401624103
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel



