

# UNIstrip G3

## BSP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX

UNI strip G3 — это прожектор для омывающей светодиодной подсветки архитектурных сооружений. Отличается надежным качеством и выдающимися характеристиками.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	ET [ Electronic transformer]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона / линзы	ACC [ Acrylic bowl/cover clear]
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Wide beam angle 45°
Постоянная светоотдача	No
Знак RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

### Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Пусковой ток	30 A
Время пуска	0,03 ms

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Acrylate
Материал оптической крышки/линзы	Акрилат
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Conical
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	335 mm
Общая ширина	50 mm
Общая высота	65 mm
Цвет	Aluminum and black

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]

## UNIstrip G3

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)


Начальная светоотдача	890 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	93 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	9.6 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	0% (digital)

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401624304
Название продукта для заказа	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX
Код заказа	911401624304
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	911401624304
Вес нетто (шт.)	0,549 kg



### Чертеж размеров



BCP280 UNIstrip G3

