



SmartBright LED 投射燈

BVP176 LED190/CW 200W WB GREY L1000

SmartBright LED 投射燈, 19000 lm, 200 W, 757 冷白光, 30° x 80°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

SmartBright LED 投射燈是一款多用途投射燈，可發揮重大節能效益，是各式投光照明的理想解決方案選擇。產品也符合相關照明效能與安全標準，能夠發揮長效可靠效能。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED190 [LED module 19000 lm]
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-

照明技術

光通量	19,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	5700 K
光效 (額定) (標準)	95 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	757 冷白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂罩/外蓋抗 UV
燈具光束擴散	30° x 80°

運轉與電力

輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	11.5 A
浪湧時間	0.077 ms
耗電量	200 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	1.0 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	13

溫度

環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
--------	--------------

控制與調光

可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無

SmartBright LED 投射燈

機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	霧面
整體長度	390 mm
整體寬度	287 mm
整體高度	62 mm
有效投射面積	0.1365 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	62 x 287 x 390 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<7
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY L1000
完整產品名稱	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY L1000
完整產品代碼	871016331974299
訂單代碼	911401629904
材質 Nr. (I2NC)	911401629904
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163319742
分子 - 每一外盒包裝	3
EAN/UPC - 箱	8710163319834

二维绘图

