



# Tango Mini BVP280

## BVP280 LED42/CW 40W 220-240V AMB MP1

Tango Mini BVP280, 4400 lm, 40 W, 冷白光, 非對稱中光束, 39° x 96°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango mini LED 投光燈, 外形小巧美觀, 採用先進的 LED 光源, 光學系統, 驅動器和散熱技術, 殼體晶層堅固耐用, 安全, 外形設計流暢美觀, 性能優越。

### 产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	-
光源可更換	是
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年

照明技術	
光通量	4,400 lm
相關色彩溫度 (規範)	5700 K
光效 (額定) (標準)	110 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	冷白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
燈具光束擴散	39° x 96°
戶外光學類型	非對稱中光束

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V

線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	40 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
纜線	0.5 公尺纜線不含插頭

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	鋁與灰色

## Tango Mini BVP280

安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	霧面
整體長度	253 mm
整體寬度	240 mm
整體高度	47 mm
有效投射面積	0.052 m <sup>2</sup>
尺寸 (高 x 寬 x 深)	47 x 240 x 253 mm

### 認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
突波保護 (一般/差額)	燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。
保護等級 IEC	安全等級 I

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	SDCM<=7
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	BVP280 LED42/CW 40W 220-240V AMB MPI
完整產品名稱	BVP280 LED42/CW 40W 220-240V AMB MPI
完整產品代碼	911401632703
訂單代碼	911401632703
材質 Nr. (12NC)	911401632703
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

