



CoreLine Downlight

DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54

Coreline Downlight Gen4 - 840 neutral white - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - White reflector without louver - Push-in connector and pull relief - Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Η σειρά CoreLine Downlight είναι μια σειρά χωνευτών φωτιστικών, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των χωνευτών φωτιστικών με τεχνολογία λαμπτήρων CFL-ni/CFL-i. Η ελκυστική τιμή των προϊόντων διευκολύνει τους πελάτες κατά τη μετάβαση σε τεχνολογία LED. Η σειρά CoreLine Downlight προσφέρει εφέ φυσικού φωτός για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Προσφέρει επίσης άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελώντας μια φιλική προς το περιβάλλον λύση με εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. Η εγκατάσταση είναι εύκολη, καθώς το φωτιστικό έχει τυπικές διαστάσεις υποδοχής και κουμπωτά βύσματα. Σε αυτήν τη σειρά διατίθενται φωτιστικά InterAct Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSED-E [Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος οπτικού συστήματος	WR [White reflector without louver]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	90°
Διασύνδεση ελέγχου	DALI
Σύνδεση	PIP [Push-in connector and pull relief]
Καλώδιο	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark

CoreLine Downlight

Σήμανση ENEC	-
Περίοδος εγγύησης	5 years
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αριθμός προϊόντων ανά MCB	24
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Product Family Code	DN140B [Coreline Downlight Gen4]
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	25

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220-240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W W W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Ρεύμα εκκίνησης	20,4 A
Χρόνος εκκίνησης	0,195 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Steel
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Overall length	0 mm
Overall width	0 mm
Overall height	100 mm
Overall diameter	162 mm
Χρώμα	Black and white

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/54 [Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof]
-----------------------------------	--

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]
--------------------------------------	------------------------

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	1100 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	96 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥80
Αρχική χρωματικότητα	(0.381,0.379) SDCM≤5
Αρχική ισχύς εισόδου	11.5 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	43000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	20000 h
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	No


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016332599600
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54
EAN/UPC	8710163325996
Κωδικός παραγγελίας	32599600
Local Code	DN140BL10D84E54
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	911401632905
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,600 kg



CoreLine Downlight

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine Downlight DN140B

